


O6E704



對照式感測器接收裝置

O6ELFNKG/0,30m/US



- 1 光入射
2 編程按鈕



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	13; (24 V)
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	650
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護類型		脈衝
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	15
最小的可識別物體直徑	[mm]	7; (15 m)

O6E704



對照式感測器接收裝置

O6ELFNKG/0,30m/US

介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	2.5	
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	過程值	8
	設備狀態	4
	二進制開關信息	1
IO-Link功能（ 非週期性 ）	應用特定標籤；運作小時數計數器；開關循環計數器	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	524
工作條件		
環境溫度 [°C]	-10...60	
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	1168	
機械技術數據		
重量 [g]	33.2	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	35.4 x 13 x 21	
材質	外殼： ABS; PPSU; 密封圈： EPDM	
透鏡材質	PMMA	
透鏡校準	側面的鏡組	
旋緊扭矩 [Nm]	0.5; （螺絲釘）	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2"	
包裝單位	1 件數	

對照式感測器接收裝置

O6ELFNKG/0,30m/US

電氣連接


電纜: 0.3 m, PUR, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A




連接



4

OUT / IO-Link

圖表



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor