


O7E203



對照式感測器接收裝置

O7E-HNKG/0,20M/AS



上面透鏡的接收裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	10; ((24 V))
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
檢測距離 [m]	0...1.5
檢測距離可設	否
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 65



對照式感測器接收裝置

O7E-HNKG/0,20M/AS

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]		1077
機械技術數據		
重量 [g]		14.4
外殼		矩形的
尺寸 [mm]		20.3 x 15 x 9
材質		PA
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
注釋	根據UL - Class 2標準工作電壓	
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

連接器: 1 x M8; 編碼: A; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭



連接

