


O6S702



對照式感測器發射裝置

O6SLOOKG/AS/4P



1 感應面



產品特徵

光線種類	紅光
雷射防護等級	1
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	10; ((24 V))
防護等級		III
光線種類		紅光
波長	[nm]	650

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 15
最小的可識別物體直徑	[mm]	7; (15 m)
光點直徑最大值	[mm]	35
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

介面

通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9



對照式感測器發射裝置

O6SLOOKG/AS/4P

外形	Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	2.5	
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	過程值	8
	設備狀態	4
IO-Link功能(非週期性)	應用特定標籤; 運作小時數計數器; 開關循環計數器	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	523

工作條件		
環境溫度 [°C]	-10...60	
外殼防護等級	IP 65; IP 67	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
雷射防護等級	1	
雷射保護注意事項	注意:	雷射
	雷射等級:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040, 除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月.
MTTF [年]	697	

機械技術數據		
重量 [g]	18.4	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	46 x 13 x 21	
材質	外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM	
透鏡材質	PMMA	
透鏡校準	側面的鏡組	
旋緊扭矩 [Nm]	0.5	

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色


注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8; 編碼: A




連接



4

IO-Link

圖表



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor