




對照式感測器接收裝置

O6E-FPKG/0,30m/US



- 1 輸出功能開關
- 2 電位計靈敏度
- 3 光入射



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	7; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	633
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 10
檢測距離可設		是



對照式感測器接收裝置


O6E-FPKG/0,30m/US

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	956
UL認證	UL 認證編號	E012
機械技術數據		
重量	[g]	33.2
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35.4 x 13 x 21
材質		外殼：ABS; PPSU; 密封圈：EPDM
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
旋緊扭矩	[Nm]	0.5
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：0.3 m, PUR; 3 x 0.25 mm²		
連接器：1 x M12; 編碼：A		
		
連接		



圖表

過量增益圖



x: 距離 [mm]

y: 過量增益因子