

OA3505

鏡片反射式感測器

OAR-FKOA/LS500L



1 保護板下面的開關和電位計可選

產品特徵

外殼 矩形的

應用

功能原理 鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC [Hz] 47...63

工作電壓 [V] 20...250 AC/DC

消耗功率最大值 [VA] 3.5

防護等級 II

輸出

電氣設計 繼電器

輸出功能 亮通和暗通模式；(可選)

繼電器介面容量 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

開關頻率AC [Hz] 10

開關頻率DC [Hz] 10

短路保護 否

過載保護 否

監控範圍

菱鏡反射鏡的檢測距離 [m] 10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)

檢測距離可設 是

OA3505




鏡片反射式感測器

OAR-FKOA/LS500L

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
重量	[g]	326.586
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		角撐架
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A



連接

