



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：O5S500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 20
光點直徑最大值	[mm]	670
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...60
------	------	----------



對照式感測器發射裝置

OCS-00KG/US-100

外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42
材質	模壓鑄鋅	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

