



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：O5G500

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 80
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
應用於功能監控輸出的當前負載最大值	[mA]	100
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

OC5230




鏡片反射式感測器

OCPGHPKG/US-100

監控範圍		
檢測距離	[m]	< 1.5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點高度最大值	[mm]	13
光點尺寸參考		檢測距離
反應時間		
反應時間	[s]	0.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...55
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42
材質		模壓鑄鋅
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

連接



2	功能監控輸出
5	Eingang "External Teach"

圖表

過量增益圖

