


OGE100



對照式感測器接收裝置

OGE-DPKG/US



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	8
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	645

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 8
檢測距離可設		否

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67; (與相應的連接器連接)

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--



對照式感測器接收裝置

OGE-DPKG/US

MTTF	[年]	1335
------	-----	------

機械技術數據

重量	[g]	14.7
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 44
螺紋代號		M18 x 1
材質		外殼: ABS
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

