




產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	10
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	624

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
檢測距離 [m]	< 20
檢測距離可設	否

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67



對照式感測器接收裝置

OGE-HPKG/US100

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]		1067
機械技術數據		
重量 [g]		49.7
外殼		螺紋結構
尺寸 [mm]		M18 x 1 / L = 60
螺紋代號		M18 x 1
材質		外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

