


符合客戶特別指定參數設定



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	16
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	860

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 15
檢測距離可設		否



對照式感測器接收裝置

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	961
機械技術數據		
重量	[g]	78
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	52.9 x 20 x 34.6
螺紋代號		M18 x 1
材質		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI
透鏡材質		PEI
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		鎖定螺母: 1, 不鏽鋼
注釋		
注釋		
說明		符合客戶特別指定參數設定
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		

OGE383

對照式感測器接收裝置

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR



連接

