


O8P201



鏡片反射式感測器

O8P-DNKG/2,0M



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	633

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100

O8P201



鏡片反射式感測器

O8P-DNKG/2,0M

開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.02...1.8; (菱鏡反射鏡 Ø 30 E20004)
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	120
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
偏振濾光鏡可用		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1067
UL認證	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認證編號	E014
	文件數量UL	E174191
機械技術數據		
重量	[g]	37.4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	28.1 x 8.1 x 14.4
材質		外殼: ABS; 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數


鏡片反射式感測器

O8P-DNKG/2,0M

電氣連接


電纜: 2 m, PVC, 黑色, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm²

連接



圖表

過量增益圖



x: 距離 [mm]

y: 過量增益因子