OA0116


鏡片反射式感測器


OAP-FKOA/VRG

停產產品 - 存檔登録

替代產品: OA0106

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。





1 保護板下面的開關和電位計可選
上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
特殊的性能		偏振濾光鏡
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	2
防護等級		II
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
輸出		
電氣設計		繼電器
輸出功能		亮通和暗通模式；（可設定參數）
繼電器介面容量		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

OA0116

鏡片反射式感測器

OAP-FKOA/VRG

開關頻率AC	[Hz]	10	
開關頻率DC	[Hz]	10	
短路保護		否	
過載保護		否	
監控範圍			
檢測距離	[m]	< 8	
檢測距離可設		是	
偏振濾光鏡可用		是	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...60	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70	
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
		功能	1 x LED, 紅色
附件			
供貨範圍		角撐架	
		螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

接線端子座: ...1.5 mm²

連接

