


OA3507

鏡片反射式感測器

OAP-FKOA/LS500L



1 保護板下面的開關和電位計可選

產品特徵

外殼

矩形的

應用

特殊的性能

偏振濾光鏡

功能原理

鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC [Hz]

47...63

工作電壓 [V]

20...250 AC/DC

消耗功率最大值 [VA]

3.5

防護等級

II

輸出

電氣設計

繼電器

輸出功能

亮通和暗通模式；(可選)

繼電器介面容量

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

開關頻率AC [Hz]

10

開關頻率DC [Hz]

10

短路保護

否

過載保護

否

監控範圍

菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]

8; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)

OA3507



鏡片反射式感測器

OAP-FKOA/LS500L

檢測距離可設	是
偏振濾光鏡可用	是

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 65

機械技術數據	
重量 [g]	362.874
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	90 x 30 x 70
材質	PBT
透鏡材質	PMMA
透鏡校準	側面的鏡組


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色

附件	
供貨範圍	角撐架
	螺絲刀

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A



連接

