


OGS500



對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/US100



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 25
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	1000
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	629

機械技術數據

重量	[g]	62.3
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺紋代號		M18 x 1



對照式感測器發射裝置


OGS-00KG/US100

材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; EPDM	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

