


OGS501



對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/2M



1 x LED 4 x 90°



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 25
光點直徑最大值	[mm]	1000
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	629

機械技術數據

重量	[g]	125.1
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80.4
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; EPDM


OGS501



對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/2M

透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色