


OGT502

漫反射感測器
OGT-FPKG/US100



1 編程按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	25
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	150; (200 (...60 °C))
開關頻率DC	[Hz]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	2...800; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
出廠設定		亮通模式
設定範圍	[mm]	150...800
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	66
光點尺寸參考		在最大的檢測距離



漫反射感測器

OGT-FPKG/US100


工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	60
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; TPU; FKM
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
Teach示教功能		是
電子鎖		是
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

