



1 電位計



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	功能監控輸出
功能原理	對照式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
功能監控輸出		是
功能檢查輸出電壓降最大值	[V]	3.5
應用於功能監控輸出的當前負載最大值	[mA]	10
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	320
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 4
檢測距離可設		是



對照式感測器接收裝置

OFE-FPKG/US-100



工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	652
機械技術數據		
重量	[g]	40.7
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 74
螺紋代號		M12 x 1
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
	螺絲刀	
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

