


OF5060



漫反射感測器

OFB-FNKG/US-100



1 電位計



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	功能監控輸出
功能原理	漫反射感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 35
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
功能監控輸出	是
功能檢查輸出電壓降最大值 [V]	3.5
應用於功能監控輸出的當前負載最大值 [mA]	10
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	320
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離	[mm]	1...400; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	185
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

OF5060




漫反射感測器

OFB-FNKG/US-100

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	601
機械技術數據		
重量	[g]	52
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 74
螺紋代號		M12 x 1
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		



連接



2 功能監控輸出

圖表

過量增益圖

