


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	90...250 AC/DC
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	9.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	9.5
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	70
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

檢測距離	[m]	0...0.08; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	0...15; (漫反射感測器)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B


OG0016



光纖放大器

OGF-DBOA/90-250V

機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 88	
螺紋代號	M18 x 1	
材質	黃銅 鍍鎳的	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
	鎖定螺母	
注釋		
注釋	暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能	
	應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
連接		



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色