


OC5226



鏡片反射式感測器

OCP-ASI/US-100

停產產品 - 存檔登錄



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 35
防護等級		II
反相保護		是
過壓保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		AS-i
輸出功能		亮通和暗通模式；（可設定參數）
開關頻率DC	[Hz]	1500

監控範圍

檢測距離	[m]	< 5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	133
光點尺寸參考		在最大的檢測距離



鏡片反射式感測器


OCP-ASI/US-100

偏振濾光鏡可用		是	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
AS-i分類			
AS-i I/O配置		[hex]	1
AS-i ID代碼		[hex]	1
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	49 x 15 x 42
材質		模壓鑄鋅	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		功能	1 x LED, 黃色 閃爍
附件			
供貨範圍		螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

