


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	帶M18螺紋的方形設計

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
防護等級		II; (double insulated)
光線種類		紅光
波長	[nm]	633

輸出

輸出功能	暗通模式
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	8
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	1.7
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	150; (200 (...40 °C))
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]	30
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
檢測距離 [m]	< 20
檢測距離可設	否




對照式感測器接收裝置

OGE-DBOW/LS/CUBE

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011 發射	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	61
外殼		帶M18螺紋的方形設計
尺寸	[mm]	52.6 x 19.1 x 36.9
螺紋代號		M18 x 1
材質		模壓鑄鋅；PEI
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
電氣連接		
需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲；≤ 2 A; 快速行動	
附件		
供貨範圍	鎖定螺母： 1	
注釋		
注釋	如果没有負載，請不要連接。	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器： 1 x 1/2"; 編碼： C		
		


連接



注釋：請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動

圖表

過量增益圖



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor