




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	帶M18螺紋的方形設計

應用

特殊的性能	背景消隱
功能原理	漫反射感測器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
防護等級		II; (double insulated)
光線種類		紅光
波長	[nm]	633

輸出

輸出功能		暗通模式
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	8
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	1.7
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	150; (200 (...40 °C))
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	20
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

檢測距離	[mm]	< 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	11



具背景消隱功能的漫反射感測器

OGH-DBOW/LS/CUBE/100MM

光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
背景消隱可用	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011 發射	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	60.8
外殼	帶M18螺紋的方形設計	
尺寸	[mm]	52.6 x 19.1 x 36.9
螺紋代號	M18 x 1	
材質	模壓鑄鋅; PEI	
透鏡材質	PMMA	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
電氣連接		
需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動	
附件		
供貨範圍	鎖定螺母: 1	
注釋		
注釋	如果没有負載，請不要連接。	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C






具背景消隱功能的漫反射感測器

OGH-DBOW/LS/CUBE/100MM

連接



注釋：請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動