



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OGS501

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 17
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 15
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	2000


OG5100



對照式感測器發射裝置

OGS-OOKG/10M

光點尺寸參考		在最大的檢測距離	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
尺寸		[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1	
材質		PBT	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		操作	1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
注釋		按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 10 m, PVC; 2 x 0.34 mm²			
連接			



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色