


OGS300

對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/US100



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 20
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	800
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	755

機械技術數據

重量	[g]	59.4
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60
螺紋代號		M18 x 1

OGS300



對照式感測器發射裝置


OGS-00KG/US100

材質	外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM		
透鏡材質	PMMA		
顯示器/操作件			
顯示	操作	1 x LED, 綠色	
附件			
供貨範圍	固定螺母: 2		
注釋			
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”		
包裝單位	1 件數		
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接





圖表

過量增益圖

