


OGS380

對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/US/V4A/CUBE



產品特徵

光線種類

紅光

外殼

帶M18螺紋的方形設計

應用

功能原理

對照式感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

額定絕緣電壓

[V]

32

電流損耗

[mA]

17

防護等級

III

反相保護

是

開機延遲時間最大值

[ms]

300

光線種類

紅光

波長

[nm]

662

監控範圍

發射器/接收器

發射裝置

檢測距離

[m]

15

光點直徑最大值

[mm]

800

光點尺寸參考

在最大的檢測距離

介面

通信接口

IO-Link

傳遞類型

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link revision

1.1

SDCI標準

IEC 61131-9

外形

Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis

SIO模式

否

必需的mater port type

A

處理周期最小值

[ms]

2.5



對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/US/V4A/CUBE

IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
IO-Link功能(非週期性)	設備狀態	4
支援DeviceID	應用特定標籤: 運作小時數計數器	
注釋	運行方式	DeviceID
	default	1135
	更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件	

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1011
UL認證	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Class 2
	文件數量UL	E174191

機械技術數據		
重量	[g]	78
外殼	帶M18螺紋的方形設計	
尺寸	[mm]	52.9 x 20 x 34.6
螺紋代號	M18 x 1	
材質	stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI	
透鏡材質	PEI	
透鏡校準	側面的鏡組	

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色

附件		
供貨範圍	鎖定螺母: 1	


注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



圖表

過量增益圖

