

OH5012




對照式感測器發射裝置

OHS-00KG/0,20M/AS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：O8S202

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 20
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
使用壽命	[h]	75000
使用壽命參考溫度	[°C]	25

輸出

過載保護	是
------	---

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 1.2
光點直徑最大值	[mm]	10
光點尺寸參考		檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...50
外殼防護等級		IP 67



對照式感測器發射裝置

OHS-00KG/0,20M/AS

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 60947-5-2

機械技術數據

重量	[g]	15.4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	25.1 x 7.6 x 12.5
材質		ABS
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 0.2 m, PVC

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

