




1 電位計



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	20
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	800
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	2...600; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
設定範圍	[mm]	150...600
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	50
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
------	------	----------



漫反射感測器

OGT-HPKG/US100

外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF [年]		428	
機械技術數據			
重量 [g]		53.6	
外殼		螺紋結構	
尺寸 [mm]		M18 x 1 / L = 72	
螺紋代號		M18 x 1	
材質		外殼：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 操作界面：TPE	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
元件			電位計
附件			
供貨範圍		固定螺母：2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

