




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼	螺紋結構
----	------

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
反相保護		否

輸出

輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	4
漏電流最大值	[mA]	12
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	300
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	15
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

檢測距離	[mm]	3...700; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	122
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件


環境溫度	[°C]	-25...60
------	------	----------



漫反射感測器

OIT-FBOW

外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
重量		[g]	128
外殼			螺紋結構
尺寸		[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺紋代號			M30 x 1.5
材質			PBT; PPO 改良的
透鏡材質			PMMA
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
電氣連接			
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲；≤ 2 A; 快速行動	
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀	
注釋			
注釋		建議：短路後請一定檢查產品的安全功能。	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
接線端子座：...1.5 mm²; 電纜護套：Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭：M20 X 1.5			
連接			



注釋：請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動



圖表

過量增益圖

