

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器 OV5012, OV0010
防護等級	III
光線種類	紅外線
波長 [nm]	950

輸出

短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]	0.03...0.2; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離 [mm]	< 15; (白紙 200 x 200 mm)

工作條件

環境溫度 [°C]	0...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	5623


OE0004



鏡片反射式感測器

OER-V/OET-V

機械技術數據		
重量	[g]	72
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m; 2 x 0.14 mm ²		
連接		



1 = 發射裝置
2 = 接收裝置
芯線顏色:
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽