


## 停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

|      |      |
|------|------|
| 光線種類 | 紅外線  |
| 外殼   | 螺紋結構 |

## 應用

|      |          |
|------|----------|
| 功能原理 | 鏡片反射式感測器 |
|------|----------|

## 電氣數據

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 連接開關放大器 | 是                      |
| 開關放大器   | 連接開關放大器 OV5012, OV0010 |
| 防護等級    | III                    |
| 光線種類    | 紅外線                    |
| 波長 [nm] | 950                    |

## 輸出

|      |   |
|------|---|
| 短路保護 | 否 |
| 過載保護 | 否 |

## 監控範圍

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 菱鏡反射鏡的檢測距離 [m] | 0.03...0.2; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005) |
| 檢測距離 [mm]      | < 15; (白紙 200 x 200 mm)         |

## 工作條件

|           |        |
|-----------|--------|
| 環境溫度 [°C] | 0...70 |
| 外殼防護等級    | IP 67  |

## 認證/測試

|          |              |
|----------|--------------|
| EMC電磁兼容  | EN 60947-5-2 |
| MTTF [年] | 5623         |


# OE0009



## 鏡片反射式感測器

OER-V/OET-V/10M

| 機械技術數據                             |             |
|------------------------------------|-------------|
| 重量                                 | [g] 0.2     |
| 外殼                                 | 螺紋結構        |
| 尺寸                                 | [mm] M8 x 1 |
| 螺紋代號                               | M8 x 1      |
| 材質                                 | 黃銅 鍍鎳的      |
| 附件                                 |             |
| 供貨範圍                               | 固定螺母: 2     |
| 注釋                                 |             |
| 包裝單位                               | 1 件數        |
| 電氣連接                               |             |
| 電纜: 10 m; 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> |             |
| 連接                                 |             |



1 = 發射裝置  
2 = 接收裝置  
芯線顏色:  
RD = 紅色  
WH = 白色  
screen = 屏蔽