
OF5021

對照式感測器發射裝置

OFS-OOKG/US-100



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		螺紋結構
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 25
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
輸出		
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 4
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	700
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1597
機械技術數據		
重量	[g]	35.5
外殼		螺紋結構

OF5021

對照式感測器發射裝置

OFS-OOKG/US-100

尺寸 [mm]		M12 x 1 / L = 74
螺紋代號		M12 x 1
材質		外殼: 黃銅 白青銅-鍍層
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

