




該產品即將/已停產

替代產品：O6P201
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
特殊的性能		鍍金接點；偏振濾光鏡
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660



鏡片反射式感測器

OJP-FPKG/SO/0,15M/US

輸出		
電氣設計	PNP	
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200	
開關頻率DC [Hz]	2000	
短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離 [m]	0...2;（菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005）	
檢測距離可設	是	
光點直徑最大值 [mm]	64	
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
偏振濾光鏡可用	是	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	854	
機械技術數據		
重量 [g]	53.8	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	35 x 11 x 24	
材質	外殼：ABS; 固定卡箍：模壓鑄鋅；LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS	
透鏡材質	玻璃	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖	是	
附件		
供貨範圍	卡箍：1, E20964	
	螺絲釘：2 x M3 x 16	
	彈簧墊圈：2	
	螺母：2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	

OJ5084



鏡片反射式感測器

OJP-FPKG/SO/0,15M/US


電氣連接

電纜: 0.15 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: Hytrel 8068; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的



連接



2 Teach



圖表

過量增益圖

