OG5017


鏡片反射式感測器

OGR-HNKG

停產產品 - 存檔登録

替代產品: OG5045

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。




產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		螺紋結構
應用		
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	10; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)


OG5017

鏡片反射式感測器

OGR-HNKG

工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺紋代號		M18 x 1	
材質		黃銅 鍍鎳的	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²			
連接			





芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色