

OG5019

光纖放大器


OGF-DPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OK5001

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	< 0.08; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	< 15; (漫反射感測器)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

OG5019



光纖放大器
OGF-DPKG

機械技術數據		
重量	[g]	0.189
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 88
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		鎖定螺母

注釋		
注釋		暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能
		應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能
包裝單位		1 件數

電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		

連接		
----	--	--



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

芯線顏色: