




該產品即將/已停產

替代產品：O6T201

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼	矩形的
----	-----

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	30; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	50
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

OK5028



漫反射感測器

OKT-FPKG/US-100

監控範圍		
檢測距離	[mm]	0...500; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 801-2	標準4
	IEC 801-3	標準2
	IEC 801-4	標準3
	IEC 255-5	標準2
MTTF	[年]	535
機械技術數據		
重量	[g]	65.8
外殼		矩形的
材質		PPO 改良的
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺絲刀
		螺絲釘: 2 x M4 x 25
		墊圈: 2
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

OK5028

漫反射感測器

OKT-FPKG/US-100



連接

