


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OGS700 + OGS701

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
雷射防護等級	2
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	鍍金接點
功能原理	對照式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 17
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	675
使用壽命	[h]	50000

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	2...6; (\$abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger)
最小的可識別物體直徑	[mm]	0.5
光點直徑最大值	[mm]	5
光點尺寸參考		檢測距離

OG5060



對照式感測器發射裝置

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
雷射防護等級		2
雷射保護注意事項	注意：	雷射
	脈衝性能：	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	波長：	675 nm
	頻率：	2,2 kHz
	脈衝長度：	24 μs
	請不要直視光束。	
	請避免和雷射接觸。	
	雷射等級：	2
		EN 60825-1
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		

OG5060



對照式感測器發射裝置

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

連接

