




鏡片反射式感測器

OMP-FKOW/T/LS-500



下面透鏡的接收裝置
上面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	24...240 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	6
防護等級		II
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
使用壽命	[h]	100000
使用壽命參考溫度	[°C]	25

輸出

電氣設計	繼電器
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）
繼電器介面容量	3A / 250 V AC
開關頻率AC [Hz]	10
開關頻率DC [Hz]	10
短路保護	否




鏡片反射式感測器

OMP-FKOW/T/LS-500

時間功能	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	13.5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
偏振濾光鏡可用		是
反應時間		
反應時間	[s]	< 10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...40
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	198.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	73 x 45 x 49
材質		ABS 增強型玻璃纖維
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A; 鎖定: 鋁, 無色的鋁陽極氧化處理的



連接

