



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OI0002

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
防護等級		I
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	10.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	10.5
最小的負載電流	[mA]	15
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250; (350 (...50 °C))
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	35
短路保護		否
過載保護		否



漫反射感測器

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 150
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; PPO 改良的
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x Ø 28 mm		