




產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	25; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	65
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍


菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.15...2; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	200



鏡片反射式感測器

OIP-FPKG

光點尺寸參考		在最大的檢測距離	
偏振濾光鏡可用		是	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	661
機械技術數據			
重量		[g]	127
外殼		螺紋結構	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺紋代號		M30 x 1.5	
材質		PBT; PPO 改良的	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5			
連接			





圖表

過量增益圖

