




1 安裝在DIN軌道



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	功能監控輸出
-------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	12...36 DC
電流損耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.2
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	630

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）



光纖放大器

OOF-FPKG/M16/GL6

開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
功能監控輸出		是
應用於功能監控輸出的當前負載最大值	[mA]	200
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000
開關頻率注意事項	[Hz]	典型的
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
時間功能	[s]	0.001...0.1
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 0.4; (對照式感測器)
檢測距離	[mm]	0...200; (漫反射感測器)
檢測距離可設		是
軟體/編程		
參數設定		自動和手動開關點的設定; 邏輯功能及開、或閉; 第二個開關點
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	548.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	76.5 x 123.9 x 70.7
頻道數		6
光纖感測器連接		FE-00 / FT-00
材質		外殼: ABS; 顯示視窗: PMMA; LED視窗: SEPS; 擋板: 模壓鑄鋅 塑膠塗層(PA)
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示		全圖像LCD顯示, 顯示螢幕可旋轉180° 語言選擇 (德語、英語、法語)
	開關狀態	6 x LED, 黃色
電子鎖		是
附件		
供貨範圍		導軌: 1 x 113 mm, EN 60715
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數




光纖放大器


OO5-FPKG/M16/GL6

電氣連接

連接器：1 x M16



連接



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O 功能監控輸出