




- 1 電位計靈敏度
2 輸出功能開關



光線種類	紅光
------	----

工作電壓	[M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

電氣設計	NPN
輸出功能	亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值 [mV]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

最小的可識別物體直徑	[mm]	0.3
------------	------	-----

通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)



角型光電感測器

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1103

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	709	

機械技術數據		
重量 [g]	116	
尺寸 [mm]	75 x 10 x 75	
側面長度X [mm]	50	
側面長度Y [mm]	50	
感測器寬度Z [mm]	60	
材質	外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	


電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M8; 編碼: A





連接



4

OUT / IO-Link