




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OI0013

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類

紅外線

外殼

螺紋結構

電氣數據

工作電壓

[V]

10...55 DC

電流損耗

[mA]

30; ((24 V))

防護等級

II

反相保護

是

光線種類

紅外線

波長

[nm]

880

輸出

電氣設計

NPN

輸出功能

亮通和暗通模式; (可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

250

開關頻率DC

[Hz]

100

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[m]

< 0.3

檢測距離

[mm]

< 70

檢測距離可設

是



工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	0.124
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; PPO 改良的
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀
注釋		
注釋		亮通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NC輸出功能
		應用於漫反射光纖感測器的對應NO輸出功能
		暗通模式 應用於對照式光纖感測器的對應NO輸出功能
		應用於漫反射光纖感測器的對應NC輸出功能
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm ² ; 電纜護套: Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

