




產品特徵

光線種類

紅外線

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...55 DC

電流損耗

[mA]

30; ((24 V))

防護等級

II

反相保護

是

光線種類

紅外線

波長

[nm]

880

輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式; (可選)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

250

開關頻率DC

[Hz]

100

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[mm]

3...700; (白紙 200 x 200 mm)

檢測距離可設

是



漫反射感測器

OIT-FPKG/US100DPX

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	145.149
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; PPO 改良的
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

