OS5033


鏡片反射式感測器

OSP-FNKG

停產產品 - 存檔登録

替代產品: OA5106

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 電位計計時器
2 電位計靈敏度
上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵		
光線種類		紅光
外殼		矩形的
應用		
特殊的性能		偏振濾光鏡
功能原理		鏡片反射式感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	25; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是

OS5033

鏡片反射式感測器

OSP-FNKG

短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[m]	< 6; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
偏振濾光鏡可用		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 7...13 mm

連接

