


OJ5016



對照式雷射感測器發射裝置
OJSLOOKG/FO/AS



1 按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
雷射防護等級	1
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 12
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	650
使用壽命	[h]	50000

輸出

過載保護	是
------	---



對照式雷射感測器發射裝置

OJSLOOKG/FO/AS

監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離 [m]		< 15
檢測距離可設		否
光點直徑最大值 [mm]		24
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度 [°C]		-10...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
雷射防護等級		1
雷射保護注意事項	注意：	雷射
	雷射等級：	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040，除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月。
MTTF [年]		918
機械技術數據		
重量 [g]		27.8
外殼		矩形的
尺寸 [mm]		35 x 24 x 11
材質	外殼: ABS; 固定卡箍: 模壓鑄鋅; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS	
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		前面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		卡箍: 1, E20964
		螺絲釘: 2 x M3 x 16
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M8; 編碼: A		



對照式雷射感測器發射裝置

OJSLOOKG/FO/AS

連接

