




1 按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5



漫反射感測器

OJB-FPKG/SO/AS

開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[mm]	1...600; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	60
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	854
機械技術數據		
重量	[g]	27.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質		外殼: ABS; 固定卡箍: 模壓鑄鋅; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖		是
附件		
供貨範圍		卡箍: 1, E20964
		螺絲釘: 2 x M3 x 16
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數



電氣連接

連接器：1 x M8；編碼：A



連接



2

Teach



圖表

過量增益圖

