

OU5013

鏡片反射式感測器



OUR-HPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OU5070

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0.15...3; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	262
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

OU5013



鏡片反射式感測器

OUR-HPKG

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
重量	[g]	0.151	
外殼		矩形的	
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51	
材質		PPE 改良的	
透鏡材質		玻璃	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態		1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍	角撐架: 1, E20211		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			
連接			



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

芯線顏色:



圖表

過量增益圖

