

OU5023




對照式感測器接收裝置

OUE-HPKG/6M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OU5047

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



上面透鏡的接收裝置



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	140
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍


發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 6
檢測距離可設		是



對照式感測器接收裝置

OUE-HPKG/6M

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	618
機械技術數據		
重量	[g]	0.297
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20211
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm ²		
連接		



BN	棕色
BU	藍色
BK	黑色



圖表

過量增益圖

