


OJ5190



應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器

OJPGFKG/FO/0,15M/US



1 按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200



應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器

OJPGFPKG/FO/0,15M/US

開關頻率DC	[Hz]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.2...1.5; (菱鏡反射鏡 50 x 50 mm E20722)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	64
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
偏振濾光鏡可用		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	867
機械技術數據		
重量	[g]	41.1
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
材質		外殼: ABS; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		前面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		螺絲釘: 2
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.15 m, PVC		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

OJ5190



應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器

OJPGFPKG/FO/0,15M/US

連接

