


應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器

OJPGFPGK/SO/AS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OJ5186

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 按鈕

產品特徵

光線種類

紅光

外殼

矩形的

應用

特殊的性能

偏振濾光鏡

功能原理

鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

電流損耗

[mA]

< 22

防護等級

III

反相保護

是

光線種類

紅光

波長

[nm]

660

輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

亮通和暗通模式；(可設定參數)



應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器

OJPGFPKG/SO/AS

開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
檢測距離	[m]	0.2...1.5; (菱鏡反射鏡 50 x 50 mm E20722)
光點直徑最大值	[mm]	64
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
偏振濾光鏡可用		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	0.036
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質		外殼：ABS; LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
Teach示教功能		是
電子鎖		是
附件		
供貨範圍		螺絲釘： 2
		彈簧墊圈： 2
		螺母： 2
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位	1 件數	



應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器


OJPGFPKG/SO/AS

電氣連接

連接器：1 x M8; 編碼：A



連接



2

Teach



應用於檢測透明物體的鏡面反射感測器

OJPGFPKG/SO/AS

圖表

過量增益圖

